



いや、一回り？ 二回り
コンパクトなのに
見やすい角度計！

超

比べてわかる、この小ささ。

小型軽量



BB-180L 従来モデル BB-180 MBB-90

縦・横 わずか

36 mm



■バッテリー交換不要な充電式タイプ

■USB Type-C 充電式



※使用条件により変化します。

■暗所に便利なバックライト付タイプ

■オートオフ機能付 バックライトオフ: 約30秒
電源オフ: 約3分

底面マグネット付



性能を保証する検査成績表付

ミニベベルボックス MBB-90

商品コード	本体サイズ	本体質量	標準小売価格	JANコード
010100	W36×H36×D20mm	約25g	¥12,000	4975846 011618

測定範囲	最小読取値	読取精度 ^{※1}	繰返し精度	使用温度範囲	電源	連続使用時間 ^{※2}	充電時間	測定方法
360° (4×90°)	角度: 0.05°/勾配: 0.01%	±0.3°	0.1°	約5~40°C	リチウムポリマー電池 3.7V 260mAh	約6時間	約1時間	絶対測定・比較測定 (REF)

2つの測定モードで
あらゆる角度測定をサポート

原点の
記憶が可能

絶対
測定
モード



任意の位置での
0設定が可能

比較
測定
REFモード

■ホールド機能付

■用途に応じて単位を度(°)、勾配(%)に変更可能

付属品: 充電ケーブル USB Type-C

※1 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず
※2 使用条件により変化します

パイプ等の
測定に便利な
底面V溝付



対応径
φ5~
42 mm

※マグネットは平面への吸着には
使用できません。

■測定面にマグネット付 (パイプ専用)

■ホールドスイッチで数値の固定ができます。 ■オートオフ機能付 (約5分)

ベベルボックス BB-180V

商品コード	本体サイズ	本体質量 ^{※1}	標準小売価格	JANコード
010105	W51×H60×D33mm	約215g	¥22,000	4975846 011700


測定範囲	最小読取値	読取精度 ^{※2}	繰返し精度	対応径	使用温度範囲	電源	測定方法
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°	φ5~42mm	約5~45°C	リチウム電池 CR2032 × 1個	絶対測定 (ABS)・比較測定

※1 電池未装着時 ※2 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

絶対測定 原点の記憶が可能



比較測定 任意の位置での0設定が可能



測定範囲 $\pm 180^\circ$
最小読取値 0.1° 絶対測定 比較測定





任意の位置での
ゼロ設定が可能

- オートオフ機能付 (約5分)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース
リチウム電池 CR2032 (テスト用)

ベベルボックス BB-180

※ 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量	標準小売価格	JANコード
010101	W51×H51×D33mm	約120g	¥12,000	4975846 010703

測定範囲	最小読取値	読取精度※	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源		測定方法
約5~45°C	リチウム電池CR2032×1個		比較測定



原点を記憶できる
絶対測定モード付

- 任意の位置でのゼロ設定が可能
- ホールドスイッチで数値の固定ができます。
- オートオフ機能付 (約5分)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース
リチウム電池 CR2032 (テスト用)

ベベルボックス BB-180A

※1 電池未装填時
※2 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量※1	標準小売価格	JANコード
010102	W51×H51×D33mm	約170g	¥18,000	4975846 010710

測定範囲	最小読取値	読取精度※2	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源		測定方法
約5~45°C	リチウム電池CR2032×1個		絶対測定 (ABS)・比較測定



暗い場所でも測定可能な
バックライト付タイプ

- 任意の位置でのゼロ設定が可能
- 原点の記憶が可能な絶対測定モード
- ホールドスイッチで数値の固定ができます。
- オートオフ機能付 (約5分)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース

ベベルボックス BB-180L

※1 電池未装填時
※2 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量※1	標準小売価格	JANコード
010103	W59×H59×D28mm	約70g	¥12,000	4975846 010697

測定範囲	最小読取値	読取精度※2	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源		測定方法
約5~45°C	単4形乾電池×1個 (別売)		絶対測定 (ABS)・比較測定



パソコンや
スマートフォンに
測定値の送信が可能な
Bluetooth内蔵タイプ

- 任意の位置でのゼロ設定が可能
- 原点の記憶が可能な絶対測定モード
- 暗い場所でも測定可能なバックライト付 (ON/OFF可能)
- ホールドスイッチで数値の固定ができます。
- オートオフ機能付 (約5分) (ON/OFF可能)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース

ベベルボックス BB-180W

※1 電池未装填時
※2 量子化誤差 (±1 カウント) 含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量※1	標準小売価格	JANコード
010104	W59×H59×D28mm	約70g	¥16,000	4975846 011076

測定範囲	最小読取値	読取精度※2	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源		測定方法
約5~45°C	単4形乾電池×1個 (別売)		絶対測定 (ABS)・比較測定

ダウンロードしてご利用ください。

スマートフォン用アプリ (SK-LOG) ダウンロード

二次元コードまたは URL からダウンロードしてご利用ください。

Android (Google Play) ※Android 9.0以上
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.niigataseiki.sklog>



iOS (App Store) ※iPhone iOS15.6以上
<https://apps.apple.com/jp/app/id1499031153?mt=8>



※スマートフォン用アプリは1台のみ接続可能です。
複数台接続したい場合は、別売りのPC専用ソフトウェアの「SK-LOG STD版」をご利用ください。

PC版SK-LOGの使い勝手をご確認いただける
試用Ver.『無料Lite版』をダウンロード！

※Lite版は接続機器：1台
Excelのセル指定出力不可

https://www.niigataseiki.co.jp/software_sklog/



※標準小売価格はすべて税抜価格となっています。

※サイズ・質量は概略です。

※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

“測る”をつくる。

SK 新潟精機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
TEL (0256) 33-5502 (代) FAX (0256) 33-5528
URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2607

販売店

〒010-0956 秋田市山王臨海町2番54号
タリイ 機工株式会社
TEL 018-865-1341
FAX 018-865-1345